

Garant**Minifræsestift Z FINE – meget fin, HM, Type: I0408****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	546840 I0408
GTIN	4045197156655
Artikelklasse	51D

Beskrivelse**Udførelse:**

GARANT-fræsestifter fremstilles på de nyeste CNC-maskiner af højtydende hårdmetaltyper med stor sejhed og høj skærkantstabilitet. Skaftet består af stål, når hoveddiametere er større end skaftdiametere - ellers af hårdmetal.

HM-mini-fræsestifter med skaft-Ø 3 mm.

Anvendelse:

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejdesømme samt overflader. Også til formbearbejdning af indvendig Ø.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde	50 mm
Fortanding, finhedsgrad	meget fin
Hoved-Ø	4 mm
Fortanding kort betegnelse	Z FINE
Skaft-Ø	3 mm
Form	I0408
Formbeskrivelse	Indvendig
Hovedlængde	8 mm
Serie	Fortanding Z FINE
Skæremateriale	HM
Produkttype	Fræsestift

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		