

HOLEX**ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning, ET 25, Nom. spænde-Ø d: 9mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 309447 9 |
| GTIN | 4045197783066 |
| Artikelklasse | 32Z |

Beskrivelse**Udførelse:**

Hærdet og slebet.

Fordel:

Gennem radialkompensation **udlignes lette centrumfejl** (til krævet koncentricitet og gevind- eller pasningskvalitet). Aksialkompensation på 0,1 mm.

Anvendelse:

Til gevindskæring og rivning på fræse- og drejecentre.

Passer til:

Alle standard-ER-spændetangspatroner.

Bemærk:

Spænder kun nom. Ø. **Passer ikke i præcisions-ER-spændetangspatronen CENTRO P.**

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------|-----------------|
| Nom. spænde-Ø d | 9 mm |
| Adapter | ET 25 |
| Norm | Fabriksstandard |
| Udvendig Ø D | 26 mm |

| | |
|--|-------------|
| Samlet længde L | 35 mm |
| Aksialkompensation | 0,1 mm |
| Radialkompensation R, gevindbearbejdning | 0,4 mm |
| Radialkompensation R, friktion | 0,05 mm |
| Produkttype | Spændehoved |