



High-performance-fræser MFH mini, med gevind, Ø D / antal skær Z: 42/7mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	221960 42/7
GTIN	2050001929969
Artikelklasse	250

Teknisk beskrivelse

Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	40 mm
Holdegevind M	M16
Ø D_3	35 mm
passende vendeskærsplatter	LOGU 0303..
Antal skær Z	7
Vendeplatteskrue	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	1 mm
Skær-Ø D_c	42 mm
Indvendig køling	ja
Ramplinglængde L for α_{maks}	33,3 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	77 mm
Ramplingvinkel α_{maks}	0,52 grader
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	82 mm
Skafudførelse	med gevind

Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Ramping
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Spændeskruer	229713
--------------	--------