

Garant**Hi5 high-performance-fræser, Weldon-skaft, Ø D / antal skær Z: 25/2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	213200 25/2
GTIN	4045197783486
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Utrolig rolig gang på grund af ulige tanddeling.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,2** med klinge nr. **674252 str. 10IP**.

Teknisk beskrivelse

Ø D ₃	10,6 mm
Skaft-Ø D _s h6	25 mm
Maks. skæredybde a _{p maks}	1,4 mm
Udhængslængde L ₁	36 mm
Antal skær Z	2
Vendeplatteskruesæt	219883 (10IP; 2,2 Nm)
passende vendeskærsplatter	POMX 0704..
Indvendig køling	ja
Samlet længde L _{i alt}	92 mm
Skær-Ø D _c	25 mm
Serie	Hi5
Indstillingsvinkel κ	90 grader

Skaftudførelse	Weldon-skaft
Deling af skærene	ulige
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm	211750 2,2
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219884