

**Garant****Hi5 high-performance-fræser, Weldon-skaft, Ø D / antal skær Z: 32/3mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 213200 32/3   |
| GTIN                | 4045197783493 |
| Artikelklasse       | 210           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Utrolig rolig gang på grund af ulige tanddeling.

**Bemærk:**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,2** med klinge nr. **674252 str. 10IP**.

**Teknisk beskrivelse**

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Skaft-Ø D <sub>s</sub> h6            | 32 mm                 |
| Vendeplatteskruesæt                  | 219884 (10IP; 2,2 Nm) |
| Skær-Ø D <sub>c</sub>                | 32 mm                 |
| Indvendig køling                     | ja                    |
| Maks. skæredybde a <sub>p maks</sub> | 1,4 mm                |
| passende vendeskærsplatter           | POMX 0704..           |
| Samlet længde L <sub>i alt</sub>     | 100 mm                |
| Udhængslængde L <sub>1</sub>         | 40 mm                 |
| Antal skær Z                         | 3                     |
| Ø D <sub>3</sub>                     | 17,6 mm               |
| Serie                                | Hi5                   |
| Indstillingsvinkel κ                 | 90 grader             |

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Skafudførelse       | Weldon-skaft |
| Deling af skærene   | ulige        |
| Værktøjsudskiftning | PowerCard    |
| Produkttype         | Kopifræser   |

---

## Tilbehør

|   |             |
|---|-------------|
| Vendeplatteskruesæt 10 dele   | 219884      |
| PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP | 674252 10IP |
| Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm        | 211750 2,2  |