

Garant**Hi5 high-performance-fræser, Weldon-skaft, Ø D / antal skær Z: 40/4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	213200 40/4
GTIN	4045197783509
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Utrolig rolig gang på grund af ulige tanddeling.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,2** med klinge nr. **674252 str. 10IP**.

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskruesæt	219884 (10IP; 2,2 Nm)
Skær-Ø D_c	40 mm
Antal skær Z	4
Indvendig køling	ja
Ø D_3	25,6 mm
passende vendeskærsplatter	POMX 0704..
Udhængslængde L_1	50 mm
Skaft-Ø D_s h6	32 mm
Maks. skæredybde $a_{p\text{maks}}$	1,4 mm
Samlet længde $L_{i\text{alt}}$	110 mm
Serie	Hi5
Indstillingsvinkel κ	90 grader

Skaftudførelse	Weldon-skaft
Deling af skærene	ulige
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm	211750 2,2
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219884
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP