

**Garant****Hi5 high-performance-fræser, med boring, Ø D / antal skær Z: 40/4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	213210 40/4
GTIN	4045197783547
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:**

Utrolig rolig gang på grund af ulige tanddeling.

**Bemærk:**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,2** med klinge nr. **674252 str. 10IP**.

**Teknisk beskrivelse**

Ø D <sub>3</sub>	25,6 mm
Samlet længde L <sub>ialt</sub>	40 mm
passende vendeskærsplatter	POMX 0704..
Maks. skæredybde a <sub>p maks</sub>	1,4 mm
Vendeplatteskruesæt	219884 (10IP; 2,2 Nm)
Antal skær Z	4
Holdeboring-Ø	16 mm
Skær-Ø D <sub>c</sub>	40 mm
Indvendig køling	ja

Serie	Hi5
Indstillingsvinkel $\kappa$	90 grader
Skaftudførelse	med boring
Deling af skærene	ulige
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

## Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm	211750 2,2
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219884