

Garant**Hi5 high-performance-fræser, med boring, Ø D / antal skær Z: 50/5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	213210 50/5
GTIN	4045197783554
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Utrolig rolig gang på grund af ulige tanddeling.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,2** med klinge nr. **674252 str. 10IP**.

Teknisk beskrivelse

Ø D ₃	35,6 mm
Maks. skæredybde a _{p maks}	1,4 mm
Samlet længde L _{i alt}	40 mm
Vendeplatteskruesæt	219884 (10IP; 2,2 Nm)
Holdeboring-Ø	22 mm
passende vendeskærsplatter	POMX 0704..
Antal skær Z	5
Skær-Ø D _c	50 mm

Indvendig køling	ja
Serie	Hi5
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Skaftudførelse	med boring
Deling af skærene	ulige
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219884
Momentskrueetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm	211750 2,2