

Garant**HM-fræser HPC, AlCrN, Ø e8 DC: 4 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	202993 4
GTIN	4045197783707
Artikelklasse	11X

Beskrivelse

HM-fræser HPC 4 mm Tolerance, nom. Ø: e8

Antal tænder Z: 4

Spiralvinkel: 40 grader

Tilspændingsretning: Vandret, skrå og lodret

Skaft: DIN 6535 HB med h6

Antal tænder Z: 4

Skærlængde L_c : 8 mm

Samlet længde L: 54 mm

Skaft-Ø D_s : 6 mm

Hjørnefasbredde ved 45°: 0,4 mm

Tilspænding f_z til notfræsning i INOX > 900 N/mm²: 0,012 mm**Teknisk beskrivelse**

Antal tænder Z	4
Hjørnefasbredde ved 45°	0,4 mm
Tilspænding f_z til notfræsning i INOX > 900 N/mm ²	0,012 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Tilspænding f_z til beskæring i INOX > 900 N/mm ²	0,015 mm
Skærlængde L_c	8 mm
Skær-Ø D_c	4 mm
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Samlet længde L	54 mm

Skaft-Ø D _s	6 mm
Tolerance, nom. Ø	e8
Spiralvinkel	40 grader
Hjørnefasvinkel	45 grader
Belægning	AlCrN
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Type	N
Spiralvinkel-egenskab	ulige
Deling af skærene	ulige
Indgrebsbredde a _e ved fræsning	0,5×D ved beskæring
Indgrebsbredde a _e ved fræsning	Hel not, skæredybde 1×D
Indvendig køling	nej
Spåntagningsstrategi	HPC
Farvering	blå
Produkttype	Skaftfræser