

Garant**Roterende pinol til udskiftningsindsats, Type: 20****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	320617 20
GTIN	4045197773630
Artikelklasse	31Z

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Affjedret udførelse til aksial længdeudligning under bearbejdningen.**
- **Komplet hærdet og slebet. Vedligeholdelsesfri som følge af varig smøring.**
- **Specialtætning, der forhindrer snavs og kølemiddel i at trænge ind.**

Cylindrisk skaft til opspænding i borestangsholdere, spændetangsholdere eller hydrauliske spændepatroner; til opspænding i 2. revolver.

Beskrivelse:

Centerspidsen bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af. Centerspidsen fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter omspændingen føres centerspidsen så i.

Anvendelse:

Fleksibel anvendelse takket være udskiftelige indsats. Universel anvendelse på revolverhoved og modspindel i CNC-maskiner.

Specialtilbehør:

Udskiftelige indsats, nr. 320625.

Bemærk:

Udskiftning af indsatserne på nøglefladerne ved at dreje i modgående retning.

Teknisk beskrivelse

maks. omdrejningstal	3000 min ⁻¹
Hus-Ø D	44 mm

Skaft-Ø D ₁	12 mm
Nyttelængde L ₁	51 mm
Fjedervandring	3 mm
Ød	20 mm
Rundløbsfejl	0,01 mm
Samlet længde L	118 mm
Til emnevægt	300 kg
passer til farvekode	K12
Adapter	Skaft-Ø 20 mm
Produkttype	Centerspids

Tilbehør

Indsats til roterende pinol Type 3	320625 3
Indsats til roterende pinol Type 2	320625 2
Indsats til roterende pinol Type 5	320625 5
Indsats til roterende pinol Type 6	320625 6
Indsats til roterende pinol Type 1	320625 1
Indsats til roterende pinol Type 4	320625 4