

Garant**Roterende pinol 60°, Morsekonus: 3****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	320645 3
GTIN	4045197773661
Artikelklasse	31Z

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Let udførelse med slankt hus.**
- **Præcist rulleleje giver høj rundløbsnøjagtighed.**
- **Vedligeholdelsesfri pga. permanent smøring.**
- **Specialtætning, der forhindrer skidt og kølemiddel i at trænge ind.**
- **MK-skaft hærdet og slebet.**

Spidsvinkel 60°.

Beskrivelse:

Centerspidser bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af.

Centerspiden fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter ompændingen føres centerspiden så i.

Anvendelse:

Primært til bearbejdning af små og meget små dele på små og store drejemaskiner.

Hus-Ø D: 34 mm

Nyttelængde B: 64 mm

Største spids-Ø 60° A: 15 mm

Maksimal rundløbsfejl: 0,005 mm

Spidslængde C: 19,5 mm

maks. omdrejningstal: 6000 min⁻¹

Teknisk beskrivelse

Nyttelængde B	64 mm
Morsekonus	MK3

maks. omdrejningstal	6000 min ⁻¹
Maksimal rundløbsfejl	0,005 mm
Spidslængde C	19,5 mm
Hus-Ø D	34 mm
Til emnevægt	400 kg
Største spids-Ø 60° A	15 mm
Produkttype	Centrerspids