

Garant**Roterende pinol 60° / 30°, Morsekonus: 4****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	320647 4
GTIN	4045197774118
Artikelklasse	31Z

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Let udførelse med slankt hus.**
- **Præcist rulleleje giver høj rundløbsnøjagtighed.**
- **Vedligeholdelsesfri pga. permanent smøring.**
- **Specialtætning, der forhindrer skidt og kølemiddel i at trænge ind.**
- **MK-skaft hærdet og slebet.**

Med forlænget spids, spidsvinkel 60° / 30°.

Beskrivelse:

Centerspidser bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af. Centerspidsen fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter ompændingen føres centerspidsen så i.

Anvendelse:

Primært til bearbejdning af små og meget små dele på små og store drejemaskiner. Den forlængede løbspids muliggør uhindret opstart af drejeskæret på emnets plane side. Specielt velegnet til kopidrejning.

Hus-Ø D: 43 mm

Nyttelængde B: 86 mm

Største spids-Ø 60° A: 20 mm

Største spids-Ø 30° A: 10 mm

Maksimal rundløbsfejl: 0,005 mm

Spidslængde C: 36 mm

Teknisk beskrivelse

Spidslængde C	36 mm
---------------	-------

Morsekonus	MK4
Hus-Ø D	43 mm
maks. omdrejningstal	6000 min ⁻¹
Største spids-Ø 30° A	10 mm
Til emnevægt	700 kg
Maksimal rundløbsfejl	0,005 mm
Største spids-Ø 60° A	20 mm
Nyttelængde B	86 mm
Produkttype	Centerspids