

Garant**Roterende pinol 60°, Morsekonus: 3****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	320657 3
GTIN	4045197774149
Artikelklasse	31Z

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Skaftlejret kørnerakse af gennemhærdet værktøjsstål.**
- **Løbspids gennemhærdet, mulighed for at efterslibe flere gange.**
- **Præcist rulleleje giver høj rundløbsnøjagtighed.**
- **Vedligeholdelsesfri pga. permanent smøring.**
- **Specialtætning, der forhindrer skidt og kølemiddel i at trænge ind.**
- **Komplet værktøj hærdet og slebet.**

Spidsvinkel 60°.

Beskrivelse:

Centerspidser bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af. Centerspidsen fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter ompændingen føres centerspidsen så i.

Anvendelse:

Til alle slags drejemaskiner, egner sig lige godt til skrubning og findrejning.

Hus-Ø D: 60 mm

Nyttelængde B: 95 mm

Største spids-Ø 60° A: 24 mm

Maksimal rundløbsfejl: 0,005 mm

Spidslængde C: 36 mm

maks. omdrejningstal: 4300 min⁻¹**Teknisk beskrivelse**

Morsekonus	MK3
------------	-----

maks. omdrejningstal	4300 min ⁻¹
Største spids-Ø 60° A	24 mm
Maksimal rundløbsfejl	0,005 mm
Nyttelængde B	95 mm
Spidslængde C	36 mm
Hus-Ø D	60 mm
Til emnevægt	400 kg
Produkttype	Centerspids