

Garant**Roterende pinol 60° / 30°, Morsekonus: 6****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	320658 6
GTIN	4045197774330
Artikelklasse	31Z

Beskrivelse**Udførelse:**

- Skaftelejret kørnerakse af gennemhærdet værktøjsstål.
- Løbespids gennemhærdet, mulighed for at efterslibe flere gange.
- Præcist rulleleje giver høj rundløbsnøjagtighed.
- Vedligeholdelsesfri pga. permanent smøring.
- Specialtætning, der forhindrer skidt og kølemiddel i at trænge ind.
- Komplet værktøj hærdet og slebet.

Med forlænget spids, spidsvinkel 60° / 30°.

Beskrivelse:

Centerspidsen bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af.

Centerspidsen fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter omspændingen føres centerspidsen så i.

Anvendelse:

Til alle slags drejemaskiner, egner sig lige godt til skrubning og findrejning.

Den forlængede løbespids muliggør uhindret opstart af drejeskæret på emnets plane side.

Specielt velegnet til kopidrejning.

Hus-Ø D: 110 mm

Nyttelængde B: 178 mm

Største spids-Ø 60° A: 52 mm

Største spids-Ø 30° A: 20 mm

Maksimal rundløbsfejl: 0,005 mm

Spidslængde C: 86 mm

Teknisk beskrivelse

Største spids-Ø 60° A	52 mm
Hus-Ø D	110 mm
Maksimal rundløbsfejl	0,005 mm
Nyttelængde B	178 mm
Til emnevægt	2500 kg
Morsekonus	MK6
maks. omdrejningstal	2000 min ⁻¹
Spidslængde C	86 mm
Største spids-Ø 30° A	20 mm
Produkttype	Centrerspids