

Garant**Roterende pinol til skifteindsatser, Morsekonus: 5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	321265 5
GTIN	4045197774460
Artikelklasse	31Z

Beskrivelse**Udførelse:**

- Med forlænget spids og aftrykningsmøtrik, specielt til CNC-maskiner.
- Komplet værktøj hærdet og slebet.
- Specielt rulleleje til høje belastninger, også ved høje omdrejningstal.
- Løbspids gennemhærdet, mulighed for at efterslibe flere gange.
- Vedligeholdelsesfri pga. permanent smøring.
- Specialtætning forhindrer skidt og kølemiddel i at trænge ind.

Beskrivelse:

Centerspidser bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af. Centerspidsen fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter ompændingen føres centerspidsen så i.

Anvendelse:

Til høj belastning og høje omdrejningstal, specielt til NC-maskiner. Fleksibel anvendelse takket være udskiftelige indsatser. Universel anvendelse på revolverhoved og modspindel i CNC-maskiner.

Specialtilbehør:

Udskiftelige indsatser nr. 320627 - 320631.

Bemærk:

Udskiftning af indsatserne på nøglefladerne ved at dreje i modgående retning. Aftrykningsmøtrik til NC-maskiner, for at kunne tage spidsen ud af pinoldokken.

Teknisk beskrivelse

maks. omdrejningstal	8000 min ⁻¹
Til emnevægt	1400 kg
passer til farvekode	K18
Maksimal rundløbsfejl	0,005 mm
Længde 1	82 mm
Udv. Ø D ₁	18 mm
Morsekonus	MK5
Skaft-Ø D ₂	35 mm
L ₂	14 mm
Produkttype	Centrerspids

Tilbehør

Indsats til roterende pinol Type 2	320629 2
Indsats til roterende pinol Type 3	320629 3
Indsats til roterende pinol Type 4	320629 4
Indsats til roterende pinol Type 1	320629 1