

**Garant****Roterende pinol med indsatser, Morsekonus: 4****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret

321335 4

GTIN

4045197774491

Artikelklasse

31Z

**Beskrivelse****Udførelse:**

- **Komplet værktøj hærdet og slebet.**
- **Med udskiftelige indsatser.**
- **Enheden og løbspidsen er sænksmedede og hærdede.**
- **Præcist rulleleje garanterer høj rundløbsnøjagtighed.**
- **Specialtætning forhindrer skidt og kølemiddel i at trænge ind.**
- **Vedligeholdelsesfri pga. permanent smøring.**

**Beskrivelse:**

Centerspidsen bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af.

Centerspidsen fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter omspændingen føres centerspidsen så i.

**Anvendelse:**

Med 6 forskellige indsatser egnet til individuel fremstilling af meget forskellige emner.

**Leveringsomfang:**

1 pinol nr. 320659, 1 x kopikørner 60° / 30° af hver, lille kopikørner 60°, stor kopikørner 60°, konus 60°, hulkonus 60°, hulkørner 60°.

Inklusive systemboks med skumindlæg.

**Specialtilbehør:**

Udskiftelige indsatser nr. 320625 - 320631.

Hus-Ø D: 76 mm  
Maksimal rundløbsfejl: 0,007 mm  
maks. omdrejningstal: 3200 min<sup>-1</sup>  
Til emnevægt: 300 kg  
Længde 1: 58 mm  
L<sub>2</sub>: 13 mm

## Teknisk beskrivelse

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| maks. omdrejningstal   | 3200 min <sup>-1</sup> |
| Længde 1               | 58 mm                  |
| L <sub>2</sub>         | 13 mm                  |
| Udv. Ø D <sub>1</sub>  | 18 mm                  |
| passer til farvekode   | K18                    |
| Morsekonus             | MK4                    |
| Til emnevægt           | 300 kg                 |
| Hus-Ø D                | 76 mm                  |
| Maksimal rundløbsfejl  | 0,007 mm               |
| Skaft-Ø D <sub>2</sub> | 32 mm                  |
| Produkttype            | Centrerspids           |