

Garant**Medløbende centrerkonus, stump, Største Ø / morsekonus: 80/3****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	323000 80/3
GTIN	4045197774736
Artikelklasse	31Z

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Konussen er stump fortil.**
- **Specielt kraftig konstruktion med overdimensioneret stærkt leje.**
- **Lejet er forsynet med et specialsmøremiddel og skal ikke vedligeholdes.**
- **Centrerkonus og konusskaft er lavet i materiale af høj kvalitet, fuldstændigt hærde og finslebne.**

Beskrivelse:

Centerspidsen bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af.

Centerspidsen fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter ompændingen føres centerspidsen så i.

Anvendelse:

Til bearbejdning af **hule elementer, rør** osv. Specielt egnet til tung spåntagning samtidig med krav om høj præcision.

Teknisk beskrivelse

maks. omdrejningstal	3500 min ⁻¹
Mindste Ø	30 mm
Maksimal rundløbsfejl	0,005 mm
Morsekonus	3

til emnevægt på D	450 kg
til emnevægt på D1	250 kg
Konusvinkel a	60 grader
Hovedlængde L	86 mm
Produkttype	Centrerspids