

Garant**Medløbende centrerkonus, stump, Største Ø / morsekonus: 150/5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	323000 150/5
GTIN	4045197774781
Artikelklasse	31Z

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Konussen er stump fortil.**
- **Specielt kraftig konstruktion med overdimensioneret stærkt leje.**
- **Lejet er forsynet med et specialsmøremiddel og skal ikke vedligeholdes.**
- **Centrerkonus og konusskaft er lavet i materiale af høj kvalitet, fuldstændigt hærdede og finslebne.**

Beskrivelse:

Centerspidser bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af.

Centerspidser fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter ompændingen føres centerspidseren så i.

Anvendelse:

Til bearbejdning af **hule elementer, rør** osv. Specielt egnet til tung spåntagning samtidig med krav om høj præcision.

Teknisk beskrivelse

Maksimal rundløbsfej	0,007 mm
maks. omdrejningstal	2800 min ⁻¹
Mindste Ø	50 mm
Morsekonus	5

til emnevægt på D	1900 kg
til emnevægt på D1	1200 kg
Konusvinkel a	75 grader
Hovedlængde L	112 mm
Produkttype	Centerspids