



## High-performance-fræser 7792VX, Cylinderskaft, Ø D / antal skær Z: 32/4mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	221900 32/4
GTIN	4056544196972
Artikelklasse	28R

### Beskrivelse

#### Beskrivelse:

Vendeskærsplatternes enestående konstruktion og angrebsvinklen i fræseenheden nedsætter de radiale kræfter markant og afleder disse i aksial retning. Særligt tykke vendeskærsplatter med 4 skær af hensyn til løsning af meget vanskelige opgaver og en høj rentabilitet. Værktøjet er særligt fordelagtigt ved planfræsning og fræsning af dybe lommer og egner sig med slebet Wiper-fas desuden til dykfræsnings- og sletbearbejdningsopgaver.

### Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskrue	229918 (T15; 2,1 Nm)
Samlet længde $L_{i,alt}$	250 mm
Vendeplattestørrelse	09
Udhængslængde $L_1$	70 mm
Antal skær Z	4
passende vendeskærsplatter	XD..
Skaft-Ø $D_s$ h6	32 mm
Ø $D_3$	17 mm
Skær-Ø $D_c$	32 mm
Maks. skæredybde $a_{p,maks}$	1,5 mm
Indvendig køling	ja
Cirkulær borefræsning Ø $D_{maks}$	62 mm
Cirkulær borefræsning Ø $D_{min}$	49 mm

Rampingvinkel $\alpha_{\text{maks}}$	0,88 grader
Ramplinglængde L for $\alpha_{\text{maks}}$	16,3 mm
Indstillingsvinkel $\kappa$	13 grader
Skaftudførelse	Cylinderskaft
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræser

---

## Tilbehør

Spændeskruer	229918
--------------	--------