



High-performance-fræser 7792VX, med gevind, Ø D / antal skær Z: 25/3Lmm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	221905 25/3L
GTIN	4056544196422
Artikelklasse	28R

Beskrivelse

Beskrivelse:

Vendeskersplatternes enestående konstruktion og angrebsvinklen i fræseenheden nedsætter de radiale kræfter markant og afleder disse i aksial retning. Særligt tykke vendeskersplatter med 4 skær af hensyn til løsning af meget vanskelige opgaver og en høj rentabilitet. Værktøjet er særligt fordelagtigt ved planfræsning og fræsning af dybe lommer og egner sig med slebet Wiper-fas desuden til dykfræsnings- og sletbearbejdningsopgaver.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde $L_{i,alt}$	35 mm
Ø D_3	10 mm
Skær-Ø D_c	25 mm
Vendeplatteskrue	229917 (T15; 2,1 Nm)
Antal skær Z	3
Holdegevind M	M12
passende vendeskersplatter	XD.. 0904
Vendeplattestørrelse	09
Maks. skæredybde $a_{p,maks}$	1,5 mm
Indvendig køling	ja
Rampinglængde L for $a_{p,maks}$	9,3 mm

Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\min}$	35 mm
Rampingvinkel α_{\max}	1,55 grader
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Skaftudførelse	med gevind
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Spændeskruer	229917
--------------	--------