

**Garant****ER med to skær, Tilslutning: ER40****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	237609 ER40
GTIN	4045197778925
Artikelklasse	29W

**Beskrivelse****Udførelse:**

Hovedet med to skær består af basisenhed og vendeplatteholder.

**Enkel integration med ER-spændetangspatron takket være integreret konus.**

Skær kan indstilles enkeltvis.

**Anvendelse:**

Til opboring af eksisterende borer.

Indvendig køling: ja

passende vendeskærsplatter: CC.. 1204..

Nyttelængde L<sub>1</sub>: 85 mm

Spindelområde Ø: 65,5 - 87,1 mm

Vendeplatteskrue: 219864

**Teknisk beskrivelse**

Vendeplatteskrue	219864
Nyttelængde L <sub>1</sub>	85 mm
passende vendeskærsplatter	CC.. 1204..
Spindelområde Ø	65,5 - 87,1 mm
Tilslutning	ER40
Indvendig køling	ja
Produkttype	To skær

