

**Garant****Finjusteringshoved ER, Tilslutning: ER25****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	237548 ER25
GTIN	4045197778949
Artikelklasse	29W

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med integreret konus. **Enkel integration med ER-spændetangpatron.**  
Tilspændingsnøjagtighed 0,002 mm i Ø.

**Anvendelse:**

Fortrinsvis med vendeplatte nr. 237695 - 237698.

**Bemærk:**

Pas på skærorientering  $\pm 20^\circ$  ved uddrejningscyklus. Vendeplatteholder nr. 237604 1 til udvidelse til Ø-området 47,9 – 59,1 mm.

**Teknisk beskrivelse**

Nyttelængde $L_1$	65 mm
Tilslutning	ER25
passende vendeskærsplatter	CC.. 0602..
Vendeplatteskrue	237606 Str. 1
Spindelområde Ø	39,9 - 51,1 mm
Indvendig køling	ja
Produkttype	Spindelværktøj

