

Garant**CNMG 120416, Type: HB7010-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250162 HB7010-1
GTIN	4045197779625
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMG 120416 HB7010-1 Type: HB7010-1
Spånbryder: SM
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,5 - 8 mm
Tilspænding f: 0,2 - 0,5 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 440 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæredybde a_p	0,5 - 8 mm
Type	HB7010-1
Primær anvendelse	P
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 440 m/min
Spånbryder	SM
Tilspænding f	0,2 - 0,5 mm/o

Hjørneradius	1,6 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120416
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning