

Garant
CNMG 160612, Type: HB7010-1

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	250170 HB7010-1
GTIN	4045197779649
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMG 160612 HB7010-1 Type: HB7010-1

Spånbryder: SM

Tolerance: M

 Skæredybde a_p : 0,5 - 8 mm

 Tilspænding f : 0,2 - 0,5 mm/o

 Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 440 m/min

Teknisk beskrivelse

Type	HB7010-1
Skærebetingelse	kontinuerlig
Tilspænding f	0,2 - 0,5 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 440 m/min
Hjørneradius	1,2 mm
Primær anvendelse	P
Skæredybde a_p	0,5 - 8 mm

Spånbryder	SM
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 160612
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning