

**Garant****CNMG 190616, Type: HB7010-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250174 HB7010-1
GTIN	4045197779663
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

CNMG 190616 HB7010-1 Type: HB7010-1

Spånryder: SM

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 8 mmTilspænding  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 120 - 440 m/min**Teknisk beskrivelse**

Hjørneradius	1,6 mm
Type	HB7010-1
Tilspænding $f$	0,2 - 0,5 mm/o
Skæredybde $a_p$	0,5 - 8 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 440 m/min
Spånryder	SM

Primær anvendelse	P
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 190616
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning