

Garant**CNMG 120416, Type: HB7010-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250328 HB7010-1
GTIN	4045197779700
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMG 120416 HB7010-1 Type: HB7010-1

Spånbryder: SG

Skæredybde a_p : 1,5 - 8 mmTilspænding f : 0,25 - 0,6 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 375 m/min**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding f	0,25 - 0,6 mm/o
Type	HB7010-1
Primær anvendelse	P
Hjørneradius	1,6 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbryder	SG
Skæredybde a_p	1,5 - 8 mm

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 375 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120416
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning