

Garant**CNMG 160608, Type: HB7010-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250334 HB7010-1
GTIN	4045197779717
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMG 160608 HB7010-1 Type: HB7010-1

Spånryder: SG

Skæredybde a_p : 1,5 - 8 mmTilspænding f : 0,25 - 0,6 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 375 m/min**Teknisk beskrivelse**

Type	HB7010-1
Spånryder	SG
Tilspænding f	0,25 - 0,6 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 375 m/min
Primær anvendelse	P
Hjørneradius	0,8 mm
Skæredybde a_p	1,5 - 8 mm

Skærebetingelse	kontinuerlig
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 160608
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning