

Garant**CNMG 160616, Type: HB7010-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250338 HB7010-1
GTIN	4045197779731
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMG 160616 HB7010-1 Type: HB7010-1

Spånryder: SG

Skæredybde a_p : 1,5 - 8 mmTilspænding f : 0,25 - 0,6 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 375 m/min**Teknisk beskrivelse**

Type	HB7010-1
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 375 m/min
Skæredybde a_p	1,5 - 8 mm
Tilspænding f	0,25 - 0,6 mm/o
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	kontinuerlig
Hjørneradius	1,6 mm

Spånbryder	SG
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 160616
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning