

Garant**DNMG 150608, Type: HB7010-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250660 HB7010-1
GTIN	4045197779854
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DNMG 150608 HB7010-1 Type: HB7010-1
Spånbryder: SS
Skæredybde a_p : 0,3 - 2 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 150 - 500 m/min

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 500 m/min
Hjørneradius	0,8 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbryder	SS
Primær anvendelse	P
Type	HB7010-1

Skæredybde a_p	0,3 - 2 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150608
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning