

**Garant****DNMG 110408, Type: HB7010-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250754 HB7010-1
GTIN	4045197779878
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

DNMG 110408 HB7010-1 Type: HB7010-1

Spånbryder: SM

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 5 mmTilspænding  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 120 - 440 m/min**Teknisk beskrivelse**

Spånbryder	SM
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 440 m/min
Skærebetingelse	kontinuerlig
Tilspænding $f$	0,2 - 0,5 mm/o
Hjørneradius	0,8 mm
Skæredybde $a_p$	0,5 - 5 mm

Primær anvendelse	P
Type	HB7010-1
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 110408
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning