


**Garant****SNMG 120412, Type: HB7010-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251226 HB7010-1
GTIN	4045197780058
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

SNMG 120412 HB7010-1 Hjørneradius: 1,2 mm  
Type: HB7010-1  
Spånbryder: SM  
Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 6 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 120 - 440 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 440 m/min
Skæredybde $a_p$	0,5 - 6 mm
Tilspænding $f$	0,15 - 0,5 mm/o
Hjørneradius	1,2 mm
Type	HB7010-1
Spånbryder	SM

Primær anvendelse	P
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 120412
Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning