

Garant**SNMG 190616, Type: HB7010-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251336 HB7010-1
GTIN	4045197780140
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

SNMG 190616 HB7010-1 Hjørneradius: 1,6 mm
Type: HB7010-1
Spånryder: SG
Skæredybde a_p : 1,5 - 9 mm
Tilspænding f : 0,25 - 0,8 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 375 m/min

Teknisk beskrivelse

Spånryder	SG
Skærebetingelse	kontinuerlig
Tilspænding f	0,25 - 0,8 mm/o
Hjørneradius	1,6 mm
Primær anvendelse	P
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 375 m/min
Skæredybde a_p	1,5 - 9 mm

Type	HB7010-1
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 190616
Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning