

Garant**SNMG 190624, Type: HB7010-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251338 HB7010-1
GTIN	4045197780157
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

SNMG 190624 HB7010-1 Hjørneradius: 2,4 mm
Type: HB7010-1
Spånryder: SG
Skæredybde a_p : 1,5 - 9 mm
Tilspænding f : 0,25 - 0,8 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 375 m/min

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	P
Hjørneradius	2,4 mm
Type	HB7010-1
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 375 m/min
Tilspænding f	0,25 - 0,8 mm/o
Skæredybde a_p	1,5 - 9 mm
Spånryder	SG

Skærebetingelse	kontinuerlig
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 190624
Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning