

**Garant****SNMM 120412, Type: HB7010-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251386 HB7010-1
GTIN	4045197780164
Artikelklasse	21G

**Teknisk beskrivelse**

Hjørneradius	1,2 mm
Tilspænding f	0,4 - 1,2 mm/o
Type	HB7010-1
Skæredybde $a_p$	2 - 12 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	100 - 375 m/min
Skærebetingelse	kontinuerlig
Primær anvendelse	P
Spånryder	SR
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplade	SNMM 120412

Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning