

Garant**TNMG 160404, Type: HB7010-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251432 HB7010-1
GTIN	4045197780195
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	kontinuerlig
Hjørneradius	0,4 mm
Spånbryder	SS
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 500 m/min
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Type	HB7010-1
Skæredybde a_p	0,3 - 2 mm
Primær anvendelse	P
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	TNMG 160404
Antal skift/skær	6

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning