

Garant**TNMG 160404, Type: HB7010-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251542 HB7010-1
GTIN	4045197780218
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	kontinuerlig
Tilspænding f	0,2 - 0,5 mm/o
Type	HB7010-1
Skæredybde a_p	0,5 - 5 mm
Hjørneradius	0,4 mm
Primær anvendelse	P
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 440 m/min
Spånbrøder	SM
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	TNMG 160404
Antal skift/skær	6

Tolerance	M
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning