

**Garant****VNMG 160408, Type: HB7010-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251804 HB7010-1
GTIN	4045197780263
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

VN.G 160408 HB7010-1 Type: HB7010-1

Spånryder: SM

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 4 mmTilspænding  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 120 - 440 m/min**Teknisk beskrivelse**

Type	HB7010-1
Skæredybde $a_p$	0,5 - 4 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 440 m/min
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	kontinuerlig
Hjørneradius	0,8 mm

Spånbryder	SM
Tilspænding f	0,1 - 0,5 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VNMG 160408
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning