

Garant**WNMG 080404, Type: HB7010-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251962 HB7010-1
GTIN	4045197780294
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

WNMG 080404 HB7010-1 Type: HB7010-1

Spånbryder: SS

Skæredybde a_p : 0,3 - 2 mmTilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 150 - 500 m/min

Teknisk beskrivelse

Spånbryder	SS
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Skæredybde a_p	0,3 - 2 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 500 m/min
Type	HB7010-1
Primær anvendelse	P
Hjørneradius	0,4 mm

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080404
Antal skift/skær	6
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning