

**Garant****WNMG 080404, Type: HB7010-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252068 HB7010-1
GTIN	4045197780331
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

WN.G 080404 HB7010-1 Type: HB7010-1

Spånbryder: SM

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 4 mmTilspænding  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 120 - 440 m/min**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding $f$	0,2 - 0,5 mm/o
Spånbryder	SM
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	kontinuerlig
Hjørneradius	0,4 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 440 m/min
Skæredybde $a_p$	0,5 - 4 mm

Type	HB7010-1
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080404
Antal skift/skær	6
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning