

Garant**WNMG 080408, Type: HB7010-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	252208 HB7010-1
GTIN	4045197780362
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	1,5 - 6 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 375 m/min
Primær anvendelse	P
Type	HB7010-1
Tilspænding f	0,25 - 0,6 mm/o
Spånbryder	SG
Skærebetingelse	kontinuerlig
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080408
Antal skift/skær	6

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning