

Garant**DC.T 11T308, Type: HB7010-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260361 HB7010-1
GTIN	4045197780553
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DC.T 11T308 HB7010-1 Type: HB7010-1

Spånbryder: SS

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mmTilspænding f : 0,05 - 0,2 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 150 - 500 m/min**Teknisk beskrivelse**

Type	HB7010-1
Hjørneradius	0,8 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Primær anvendelse	P
Spånbryder	SS
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Tilspænding f	0,05 - 0,2 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 500 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 11T308
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning