

Garant**SCMT 09T304, Type: HB7010-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260742 HB7010-1
GTIN	4045197780614
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	P
Spånbryder	SS
Hjørneradius	0,4 mm
Tilspænding f	0,05 - 0,2 mm/o
Type	HB7010-1
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 500 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	SCMT 09T304

Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning