

**Garant****SCMT 09T308, Type: HB7010-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260744 HB7010-1
GTIN	4045197780621
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

SCMT 09T308 HB7010-1 Hjørneradius: 0,8 mm  
Type: HB7010-1  
Spån Bryder: SS  
Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 150 - 500 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Hjørneradius	0,8 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spån bryder	SS
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	150 - 500 m/min
Tilspænding $f$	0,05 - 0,2 mm/o
Primær anvendelse	P
Type	HB7010-1

Skæredybde $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	SCMT 09T308
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning