

Garant**SC.T 09T304, Type: HB7010-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260762 HB7010-1
GTIN	4045197780638
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

SC.T 09T304 HB7010-1 Hjørneradius: 0,4 mm

Type: HB7010-1

Spånbryder: SM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 2,5 mmTilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/o**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	HB7010-1
Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 440 m/min
Spånbryder	SM

Hjørneradius	0,4 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	SCMT 09T304
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning