

Garant
TCMT 16T308, Type: HB7010-1

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260988 HB7010-1
GTIN	4045197780737
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

TCMT 16T308 HB7010-1 Type: HB7010-1

Spånbryder: SM

Tolerance: M

 Skæredybde a_p : 0,5 - 2,5 mm

 Tilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/o

 Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 440 m/min

Teknisk beskrivelse

Type	HB7010-1
Primær anvendelse	P
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 440 m/min
Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbryder	SM

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	TCMT 16T308
Antal skift/skær	3
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning