

Garant**VC.T 160404, Type: HB7010-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	261372 HB7010-1
GTIN	4045197780843
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

VC.T 160404 HB7010-1 Type: HB7010-1

Spånbryder: SS

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mm

Tilspænding f: 0,05 - 0,2 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 150 - 500 m/min

Teknisk beskrivelse

Type	HB7010-1
Tilspænding f	0,05 - 0,2 mm/o
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Primær anvendelse	P
Spånbryder	SS
Hjørneradius	0,4 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 500 m/min

Skærebetingelse	kontinuerlig
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VCMT 160404
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning