



Hurtigspindel type 625S kompakt, slank, HSK-A 63, Omdrejningstal: 50000min-1



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	358875 50000
GTIN	2050001871725
Artikelklasse	33I

Beskrivelse

Udførelse:

Luftdrevet hurtigløbsspindel, afhængigt af udførelse konstant højt omdrejningstal, også under belastning, fra 25.000 – 65.000 o/min. Effekt op til 1kW.

Fordel:

- **Højere bearbejdningshastighed ved mindre værktøjer.**
- **Skånsom mod maskinen – omdrejningstallet genereres af hurtigløbsspindel – maskinspindlen står stille.**
- **Vedvarende anvendelse som følge af integreret luftkøling. Ingen stilstandstider.**
- **Længere standtid for værktøjerne.**
- **Særdeles god overfladekvalitet for værktøjerne – mindre behov for efterarbejde.**

Anvendelse:

Forøgelse af skære- og tilspændingshastighederne med hurtigløbsspindler. Anvendes primært ved værktøjer med lille diameter (6 mm).

Leveringsomfang:

Hurtigløbsspindel, spændepatron, spændepatronmøtrik, nøgle, blindprop, luftfilter, tilslutningssslange.

Specialtilbehør:

Værktøjsskifteforsats til autom. værktøjsskift. Kun nødvendig ved **ekstern** lufttilførsel – på forespørgsel.

Bemærk:

Anvend tør og ren trykluft, ca. 6,2 bar.

Flere spindler på forespørgsel: Alle gængse skaftudførelser, forskellige ydelsesklasser og omdrejningstal.

Teknisk beskrivelse

Omdrejningstal	50000 min ⁻¹
Skaftlængde L ₁	55 mm
Udvendig Ø D	57,15 mm
Udv. Ø D ₁	25 mm
Samlet længde L	25 mm
Udhængslængde A	177 mm
Type	625S
Spåntagningsstrategi	HSC
Adapter	HSK-A 63
Holder-standard	DIN 69871
Holder-standard	JIS B6339
Holder-standard	DIN 69893
Produkttype	Hurtigspindel