

Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 16/09mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250021 16/09
GTIN	4045197781840
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	CN.. 09T3..
Knæledsskrue	259018 6
Skaftstørrelse	16 mm
Knæled	259015 9
Funktionsbredde L ₄	16 mm
Fjederstiftsæt	259047 3
Plattestørrelse	9 mm
ISO-kode holder	PCBNR/L 1616H09
Hovedlængde L ₁	20 mm
Underlægsplade	259031 27
Samlet længde L	100 mm
Fjedersæt	259044 5
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	75 grader

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Fjedersæt10 dele Type 5	259044 5
Underlagsplatte Type 27	259031 27
Knæledsskrue Type 6	259018 6
Knæled Type 9	259015 9
Fjederstifsæt10 dele Type 3	259047 3