

Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 16/09mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250022 16/09
GTIN	4045197781871
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Knæledsskrue	259018 6
Fjedersæt	259044 5
ISO-kode holder	PCKNR/L 1616H09
Hovedlængde L ₁	22 mm
Plattestørrelse	9 mm
Knæled	259015 9
passende vendeskærsplatter	CN.. 09T3..
Fjederstiftsæt	259047 3
Skaftstørrelse	16 mm
Underlægsplade	259031 27
Funktionsbredde L ₄	20 mm
Samlet længde L	100 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	75 grader

Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Fjetersæt10 dele Type 5	259044 5
Fjederstifsæt10 dele Type 3	259047 3
Knæledsskrue Type 6	259018 6
Underlagsplatte Type 27	259031 27
Knæled Type 9	259015 9