



ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning, ET 40, Nom. spænde-Ø d: 8 mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	309449 8
GTIN	4045197783240
Artikelklasse	32Z

Beskrivelse

Udførelse:

Hærdet og slebet.

Fordel:

Gennem radialkompensation **udlignes lette centrumfejl** (til krævet koncentricitet og gevind- eller pasningskvalitet). Aksialkompensation på 0,1 mm.

Anvendelse:

Til gevindskæring og rivning på fræse- og drejecentre.

Passer til :

Alle standard-ER-spændetangspatroner.

Bemærk:

Spænder kun nom. Ø. **Passer ikke i præcisions-ER-spændetangspatronen CENTRO P.**

Norm: Fabriksstandard

Radialkompensation R, friktion: 0,1 mm

Teknisk beskrivelse

Nom. spænde-Ø d	8 mm
Adapter	ET 40
Norm	Fabriksstandard

Udvendig Ø D	41 mm
Samlet længde L	49 mm
Aksialkompensation	0,2 mm
Radialkompensation R, gevindbearbejdning	0,5 mm
Radialkompensation R, friktion	0,1 mm
Produkttype	Spændehoved